

## Bauer bac gerbable

hauteur x longueur x largeur 850 x 1200 x 2400 mm, capacité 2 m<sup>3</sup>, structure en acier, avec laquage en RAL6011 vert réséda

Numéro d'article: 210833



## Bauer Benne modulaire

bac gerbable

- hauteur x longueur x largeur 850 x 1200 x 2400 mm
- capacité 2 m<sup>3</sup>
- force 2250 kg
- structure en acier
- avec laquage en RAL6011 vert réséda
- parois plein
- fond plein
- triple gerbable
- avec œillets de grue
- soubassement fourreaux pour fourche
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 60 x 195 mm
- écartement fourreaux de fourche 616 mm
- poids 263 kg

## Détails techniques

type de récipient    bac gerbable

écartement fourreaux de fourche    616 mm

|                                   |                        |                                  |                        |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| capacité                          | 2 m³                   | dispositif de support            | oillet de grue         |
| hauteur                           | 850 mm                 | charge                           | 2250 kg                |
| longueur                          | 1200 mm                | gerbable                         | oui                    |
| largeur                           | 2400 mm                | emboîtable                       | non                    |
| matériau                          | acier                  | surface                          | laqué                  |
| norme européenne                  | non                    | couleur                          | vert réséda // RAL6011 |
| structure de cloison              | plein                  | couvercle                        | non                    |
| soubassement                      | plein                  | équipement bac                   | œillets de grue        |
| possibilité de passage au-dessous | oui                    | convient pour aliments           | non                    |
| soubassement                      | fourreaux pour fourche | considération comme matière dang | non                    |
| hauteur des fourreaux de fourche  | 60 mm                  | exécution couleur                | vert réséda // RAL6011 |
| largeur des fourreaux de fourche  | 195 mm                 | Poids                            | 263 kg                 |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 208879 |    | fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir  |
| 210742 |    | barre de protection anti-collision, élément : droit, convient pour le intérieur, hauteur x longueur 86 x 800 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à cheviller dans la plaque de fond, 4 perçages préparés |
| 240194 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm   |
| 529930 |  | escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium   |