

WSM

arceau d'appui pour vélos

hauteur x longueur x profondeur 800 x 3240 x 710 mm, 2 x 6 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges, structure en tube d'acier (vissé) galvanisé à chaud, équipé de avec arceau à hauteur de taille et très grands œillets de fixation pour la mise en place d'une protection contre le vol



Numéro d'article: 240215

arceau d'appui pour vélos

- hauteur x longueur x profondeur 800 x 3240 x 710 mm
- 2 x 6 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges
- étrier avec largeur de voie 540 mm
- diamètre du tube 18 mm
- structure en tube d'acier (vissé) galvanisé à chaud
- avec étrier de réglage bas
- équipé de avec arceau à hauteur de taille et très grands œillets de fixation pour la mise en place d'une protection contre le vol
- montants conçu pour un montage en série
- tablette
- Modèle peu encombrant grâce au décalage haut/bas
- Produit livré démonté
- répond aux exigences de sécurité et de propriété d'emploi de la directive 6102 de l'ADFC

Détails techniques

équipement d'extérieur	supports cycles	fonction montant	conçu pour un montage en série
type de supports cycles	arceau d'appui pour vélos	installation	tablette
hauteur	800 mm	angle de réglage	90 °
longueur	3240 mm	Surface publicitaire	non
profondeur	710 mm	matériau	tube d'acier
largeur de pneu	55 mm	matériau de finition	vissé
diamètre de tube	18 mm	surface de montant	galvanisé à chaud
nombre d'emplacements de réglage	2 x 6	couleur du montant	argent
utilisation	double face	modèle	peu encombrant grâce au décalage haut/bas
modèle d'étrier de réglage	bas	livraison	démonté
écartement des roues	540 mm	norme	directive 6102 de l'ADFC
équipement montant	arceau, œillets de fixation pour protection contre le vol	Poids	98,3 kg