


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 6456L Handtrekswagen



Modulair systeem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhuizen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip. Met 4 houten wanden 250/325 mm hoog, 3 zijden opklapbaar, kopwand vaststaand; laadvlak: lengte - 60 mm, breedte - 60 mm. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3. Tegen meerprijs uit te voeren met trekoog.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	1250
laadvlak lengte (mm)	2000
laadvlak breedte (mm)	1000
Laadvlakhoogte (mm)	490
Totale lengte (mm)	2360
Totale breedte (mm)	1025
Totale hoogte (mm)	1200
Wielen	Lucht
Wielmaat (mm)	400 x 100
Uitvoering	mit Bordwänden
Gewicht (kg)	137
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976014142