


WSM

arceau d'appui pour vélos

hauteur x longueur x profondeur 800 x 3240 x 710 mm, 2 x 6 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges, structure en tube d'acier (vissé) galvanisé à chaud



Numéro d'article: 240215

arceau d'appui pour vélos

- hauteur x longueur x profondeur 800 x 3240 x 710 mm
- 2 x 6 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges
- étrier avec largeur de voie 540 mm
- diamètre du tube 18 mm
- structure en tube d'acier (vissé) galvanisé à chaud
- peu encombrant grâce au décalage haut/bas
- avec étrier de réglage bas
- montants conçu pour un montage en série
- tablette
- Produit livré démonté
- répond aux exigences de sécurité et de propriété d'emploi de la directive 6102 de l'ADFC

Détails techniques

équipement d'extérieur	supports cycles	équipement montant	arceau, œillets de fixation pour protection contre le vol
type de supports cycles	arceau d'appui pour vélos	fonction montant	conçu pour un montage en série

hauteur	800 mm	installation	tablette
longueur	3240 mm	angle de réglage	90 °
profondeur	710 mm	Surface publicitaire	non
largeur de pneu	55 mm	matériau	tube d'acier
Ø de tube	18 mm	matériau de finition	vissé
nombre d'emplacements de réglage	2 x 6	surface de montant	galvanisé à chaud
utilisation	double face	couleur du montant	argent
modèle d'étrier de réglage	bas	livraison	démonté
écartement des roues	540 mm	norme	directive 6102 de l'ADFC
exécution montant	peu encombrant grâce au décalage haut/bas	Poids	98,3 kg