

Produkt Datenblatt Modell skyguard NT 9175 275



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	* Bügelbrille mit erweitertem Rundumschutz * Angespritzte TPU Auflage schirmt die Augen vollständig gegen umherfliegende Partikel ab * Weichkomponente schmiegt sich dem Gesichtsverlauf individuell an * Einfache Reinigung für den Dauergebrauch * Bügelinklination
Technische Details Fassung Material Farbe Material Farbe	Mittelteil PP grau Auflage TPU orange

Hersteller	Kennzeichnung
EN-Norm	W
Verwendungsbereich	166
	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)
	4 (Grobstaub)
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Konformitätszeichen	CE
	Gelenkteil
Material	PBT+PC
Merkmal	inklinierbar
Farbe	grau
	Bügel
Material	PBT+PC
Farbe	grau
	Kennzeichnung
Hersteller	W
EN-Norm	166
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
DIN-geprüft	DIN
Konformitätszeichen	CE
Zertifizierungsstelle	0196
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,1 mm
Schutzstufe	2-1,2 gemäß DIN EN 170
Beschichtung	supravision HC-AF
Farbe	farblos
Optische Klasse	1
Mech. Festigkeit	F (45 m/s) gemäß DIN EN 166

Schutzstufe	Kennzeichnung
Hersteller	2-1,2 (DIN EN 170)
Optische Klasse	W
Mechanische Festigkeit	1
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	F (45 m/s)
Beständigkeit gegen Beschlagen	K
DIN-geprüft	N
Konformitätszeichen	DIN
	CE
Sonstiges	
Gewicht	43 g
Verpackung	5 Brillen pro Box
	160 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170