

TOP-SORTIMENT: KÜHLTECHNIK GLASKÜHLSCHRANK 2-TÜRIG



DER GLASKÜHLSCHRANK FÜR DEN KOMMERZIELLEN EINSATZ:

- FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ ZERTIFIZIERT
- MAXIMALES STAUVOLUMEN AUF KLEINSTEM RAUM
- VERSCHLISSBARE GLASTÜR
- ENTNEHMBARE ABLAGEGITTER
- ROBUSTE ABLAGEFLÄCHE BIS 50 KG PRO ABLAGE

TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG

ADN 230/2

EAN: 80 03437 96155 7

AUSSTATTUNG:

- Farbe weiß
- FCKW- und FKW-frei
- Kältemittel R600a
- Mechanische Steuerung
- Automatische Abtauung
- Umluftventilator
- Automatisches Wasserverdunstungssystem
- Robuster Griff
- Innenbeleuchtung
- Türanschlag nicht wechselbar
- Höhenverstellbare Füße

MERKMALE

Bruttoinhalt	350 Liter
Nutzinhalt	320 Liter
Einlegegitter	6
Gittermaße (B x T)	52,5 x 36 cm
Lagertemperatur	0°C bis +10°C
Fassungsvermögen Stück	357 (0,33 l/Dose)
Energieverbrauch	2,14 kWh
Geräusch/Schallleistung	43 dB(A)

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung	230 Volt/50 Hz
Absicherung	10 Ampere
Leistungsaufnahme	230 Watt
Stromkabellänge	1,8 Meter
Steckertyp	Schuko

MASSE (H X B X T)

173 x 60 x 60 cm	
179 x 63 x 62 cm (verpackt)	
Gewicht/brutto	91 kg
Gewicht/netto	85 kg

Whirlpool