

AXOR Edge

Einhebel-Brausemischer Unterputz - Diamantschliff

Oberfläche: **Polished Red Gold** Artikelnummer: **46651300**



Merkmale

- 1 Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Anschlussart: Grundkörper
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 29610/IB


Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Edge
Einhebel-Brausemischer Unterputz - Diamantschliff
 Oberfläche: **Polished Red Gold** Artikelnummer: **46651300**



Durchflussdiagramm

