

60389-1 ✓ AKTIV

Interne TE-Nummer 60389-1

Rings & Spades, Spade Tongue, 20 – 16 AWG, .5 – 1.4 mm², 1021 – 2582 CMA, #6 / M3.5, Stud Diameter 3.51 mm [.138 in], Tongue Thickness .51 mm [.02 in]

[Auf TE.com ansehen>](#)



Kontakte & Kabelverbinder > Ringe und Gabelkontakte



Klemmen- und Spleißart: **Spade Tongue**

Wire Size: .5 – 1.4 mm²

Drahtgröße: 1021 – 2582 CMA

Bolzensgröße: #6, M3.5

Eigenschaften

Produktmerkmale

Beschreibung der Form	Quadratischer Spaten
Bolzensgröße	#6, M3.5
Hülstentyp	Offene Hülse
Abdichtbar	Nein
Insulated	No
Leitungs-/Kabeltyp	Regulärer Draht
Unterstützungsausführung	Isolationsunterstützung

Konfigurationsmerkmale

Klemmenwinkel	Gerade
---------------	--------

Sonstige Eigenschaften

Beschichtungsmaterial	Unplattiert
-----------------------	-------------

Kontaktmerkmale

Kontaktmaterial	Messing
Klemmen- und Spleißart	Spade Tongue
Klemmenausrichtung	Gerade

Unterbeschichtungsmaterial	Keine
----------------------------	-------

Montage und Anschlusstechnik

Drahtisoliationsunterstützung	Mit
-------------------------------	-----

Abmessungen

	.1 in
Wire Size	.5 – 1.4 mm ²
Drahtgröße	1021 – 2582 CMA
Bolzendurchmesser	3.51 mm [.138 in]
Zungendicke	.51 mm [.02 in]
Gesamtlänge	19.05 mm [.75 in]
Zylinderninnendurchmesser	1.52 mm, 2.92 mm [.06 in] [.115 in]
Durchmesser der Drahtisolation (max.)	3.556 mm [.14 in]
Durchmesser der Drahtisolation	2.54 – 3.56 mm [.1 – .14 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 110 °C [-40 – 230 °F]
---------------------------	-----------------------------

Betrieb/Anwendung

Starke Beanspruchung	Nein
----------------------	------

Industriestandards

Mit behördlicher Genehmigung	Nein
------------------------------	------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	11000
Verpackungsmethode	Streifen/Rolle

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JAN 2020 (205) Candidate List Declared Against: JUL 2019 (201) Does not contain REACH SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Current ECHA Candidate List: JAN 2020 (205)

Candidate List Declared Against: JUL 2019 (201)

Halogengehalt

Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.

Lötbarkeit

Für Lötbarkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile



Kunden kauften auch diese Produkte





TE Teilenummer2-103669-7
05 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE TeilenummerYDTS24F09-35SA0000
JAM NUT RECEPTACLE




TE Teilenummer6-1393117-9
KUP-14AE5-240=KU



TE Teilenummer4-1879265-4
RP 2B 196K 0.1% 15PPM 1K RL



TE TeilenummerCW5002-000
TXR21AZ90-1007AI



TE TeilenummerCX9352-000
TXR40AZ00-2016AI

Dokumente

Produktzeichnungen

SPADE CRIMP 20-16 AWG BR

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_60389-1_P_c-60389-1-p.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_60389-1_P_c-60389-1-p.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_60389-1_P_c-60389-1-p.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Freigabe Agentur

UL-Bericht

Englisch