

RAPIDLIFT Rangier-Wagenheber



Hublast 5000 kg, Hubbereich 560 mm

Artikelnummer: 507462



RAPIDLIFT Rangier-Wagenheber

Werkstattausführung

Rangier-Wagenheber

- Hublast 5000 kg
- Hubbereich 560 mm
- Unterfahrhöhe 150 mm
- Teller Ø 130 mm
- Hydraulik mit Schnellhubfunktion und Sicherheitsventil
- Gewicht 110 kg
- Länge 1340 mm
- Hebel abnehmbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamid-Bereifung
- aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Hebezeugtyp	Rangier-Wagenheber	Bereifung	Polyamid
Hublast	5000 kg	Material	Stahl
Hubhöhe	560 mm	Oberfläche	lackiert
Unterfahrhöhe	150 mm	Farbe	blutorange // RAL2002
Durchmesser Teller	130 mm	Hydraulik Ausstattung	Hydraulik mit

		Schnellhubfunktion und Sicherheitsventil
Länge	1340 mm	Gewicht 110 kg
Hebel	Hebel abnehmbar	

Dazu passt auch ...

221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibesschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm