



EK WF 120 ML- AKKUHYDRAULISCHES PRESSWERKZEUG

Klauke-Artikelnummer: EKWF120ML

Kurzbeschreibung

PRESSWERKZEUG, AKKUHYDRAULISCH BIS 120 mm²

Lieferumfang

- Akkuhydraulisches Presswerkzeug
- Akku 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh) (RAML1)
- Ladegerät für 10,8 V Li-Ion Akkus, 230 V (LGML1)
- Kunststoffkoffer (KKML)

Features

- **Akkuhydraulisches Presswerkzeug für Aderendhülsen, großer Querschnittsbereich von 6 bis 120 mm²**
- **Nur eine Verpressung bis 32mm**
- **Geringes Eigengewicht** für ermüdungsfreies Arbeiten (1,96 kg inkl. Akku)
- **Verpressen der gängigen Aderendhülsen** nach DIN als auch isolierte Aderendhülsen, Zwillings-Aderendhülsen und isolierte Zwillings-Aderendhülsen
- **Schlanker Presskopf** - ideal bei kritischen Platzverhältnissen
- **Manueller Rücklaufstop (MRS)**
- Geschlossener Presskopf, drehbar
- Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
- Ergonomisches Design für komfortable Einhandbedienung
- Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige
- Schnelle Presszyklen für effizientes Arbeiten
- Motor-Schnellstopp für hohe Anwendungssicherheit
- Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung
- Manueller Rücklauf bei Bedarf
- Wartungsanzeige mittels LED
- Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar

Produktdaten

Internationale Produkt Nummer (GTIN) / EAN:	4059577010161
UPC:	-
Klauke-Artikelnummer:	EKWF120ML
Sonderbehandlungs-kategorie (Gefahrgut):	3481 (Werkzeug mit Lithium Ionen Akku)
Schlagwort:	Presswerkzeug
Bestelleinheit:	1
Inhaltseinheit:	1
Verpackungsmenge:	1
Preiseinheit:	1
Mindestmenge:	1
Bruttogewicht:	6,08 kg
Nettogewicht:	1,96 kg
Abmessungen (LxBxH):	44,0 x 41,0 x 11,0 cm
Presskraftkraft:	10 - 40 kN
Pressbereich:	6 - 120 mm ²
Umgebungstemperatur:	-10 bis +40 °C
Zolltarifnummer:	84672920
Garantiezeit:	2 Jahre
Ursprungsland:	DE
Reach-Konformität:	ja
RoHS-Konformität:	ja
Zertifizierungen:	CE / IEC / UKCA / GOST

