



FÜR DICH: REALISTISCHER

Für dein individuelles Erlebnis.



moto g⁴²

#gomotog

SPEZIFIKATIONEN

PRODUKTINFORMATION

Hersteller-Modellnummer

Atlantic Green: PAU00025SE

Metalic Rose:: PAU00033SE

EAN-Nummer

Atlantic Green: 0840023230769

Metalic Rose: 0840023233678

Abmessungen (H x B x T)

160,61 x 73,47 x 8,26 mm

Gewicht

174,5 g

Wasserschutz¹

IP52

SAR

Head: 0.58 W/kg

Body: 1.12 W/kg

Limb: 2.99 W/kg

(XT2233-2)

Verpackungsmaße (H x L x B)

169 x 83 x 49 mm

Verpackungsgewicht

414 g

Verpackungseinheit

700 Stück per Palette

Lieferumfang**moto g⁴²**, Quick-Start-Guide, 20W-Ladegerät,

USB-C-Kabel, Schutzcover, SIM-Toolkit

Sprachen**Verpackung:**Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch,
Chinesisch**Quick-Start-Guide:**

EN_GB/DE/FR/ES/PT/IT/NL/SV/DA/NO/FI/PL

BETRIEBSSYSTEM

Android™ 12 (S)

SYSTEM-ARCHITEKTUR/PROZESSOR²

Qualcomm® Snapdragon® 680 mit

2,4-GHz Octa-Core-CPU und Adreno 610 1115MHz GPU

SPEICHERKAPAZITÄT³

RAM

4 GB

ROM

64 GB

SD-Karten-Slot⁴

unterstützt microSD™-Karten (bis zu 1 TB)

DISPLAY

6,43" (16,33 cm) FHD+ (1080 x 2400 px), 60 Hz, 409 ppi,
20:9 Max Vision, AMOLED**AKKU⁵** (nicht austauschbar)

Akku-Power für über 30 Stunden (5000 mAh),

18W-TurboPower™-Aufladen,

Zusammensetzung: Litium Ionen

Gewicht: 66 g

KONNEKTIVITÄT

3,5-mm-Headset-Anschluss**Netze**

4G LTE (Kat. 13 DL / 5 UL)

GPRS/EDGE; HSDPA

Frequenzbereiche (nach Modell)

GSM: 850, 900, 1800, 1900;

UMTS: 850, 900, 1900, 2100;

4G LTE: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 26, 28, 38, 40, 41, 66

SIM

Dual SIM (Nano-SIM-Karte),

3 Slots: 2x Nano-SIM + 1x microSD™-Karte extra

Sensoren

Beschleunigungssensor

Näherungssensor

Benachrichtigungs-LED,

eKompass

Umgebungslichtsensor

Gyroskop

Fingerabdrucksensor

Bluetooth®-Technologie

Bluetooth® 5.0

WLAN

802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/u

2,4 GHz + 5 GHz

WLAN-Hotspot

Ortungsdienste

GPS, AGPS, GLONASS, Galileo

NFC⁶

Ja

USB

Type C

Sicherheit

Fingerabdrucksensor

Face-Unlock

3 Jahre Sicherheitsupdates und 1 OS-Update

SPEZIFIKATIONEN

KAMERA

Rückseitige Kamera:

50-MP-Sensor ($f/1,8$, $0,64 \mu\text{m}$) | PDAF
8-MP-Ultra-Weitwinkel + Tiefensensor ($f/2,2$, $1,12 \mu\text{m}$)
2-MP-Makro
Autofokus
LED-Blitz

Frontkamera:

16-MP-Selfie-Kamera ($f/2,2$, $1,0 \mu\text{m}$)

AI-Funktionen:

Dual-Aufnahme
Intelligente Komposition
Farbspot
Bildoptimierung
Timer-Schnappschuss
Profi-Modus
Live-Foto
360° Panorama
Porträtmodus
Night-Vision-Modus
Low Light Stacking
Beste Aufnahme
Ultra-Weitwinkel-Verzerrungskorrektur
Extrem hohe Auflösung
Digitaler Zoom
Hochauflösender 50-MP-Modus
Porträtmodus
Gruppen-Selfie
Lächelerkennung
Gestenaufnahme

LAUTSPRECHER/MIKROFONE

2 Stereo-Lautsprecher, Smart-PA und Dolby Atmos®
2 Mikrofone

VIDEOAUFNAHME

FHD@30fps
HD@120fps
Schnappschuss bei Videoaufnahmen
Farbspot-Videos
Foto-Story
Zeitraffer
Cinemagraph (nur MP4)

RADIO

FM-Radio

SONSTIGES

Google Assistant
My UX

1. Durch die fortschrittliche Nanobeschichtung wird eine wasserabweisende Schicht gebildet, die dabei hilft, das Gerät vor moderatem Kontakt mit Wasser zu schützen, etwa bei versehentlichem Verschütten, Wasserspritzern oder leichtem Regen. Das Gerät darf nicht in Wasser bzw. andere Flüssigkeiten eingetaucht oder Wasserdruck ausgesetzt werden, da es nicht wasserdicht ist.
2. Prozessorkern-Geschwindigkeiten können individuell variieren und unter der angegebenen Maximalgeschwindigkeit liegen.
3. Die tatsächliche Kapazität des nutzbaren Speichers und des internen Speichers ist geringer aufgrund des vom Betriebssystem und der Software belegten Speicherplatzes sowie anderer Funktionen, die Teile dieser Kapazität verwenden. Die tatsächliche Kapazität kann sich durch Software-Updates ändern.
4. microSD™-Karte separat erhältlich. Angaben zur Speicherkapazität sind Annäherungswerte.
5. Akku muss größtenteils entladen sein; Aufladegeschwindigkeit nimmt mit zunehmender Aufladung ab. Alle Angaben zur Akku-Laufzeit sind Annäherungswerte, die auf einem durchschnittlichen Benutzerprofil basieren, das sowohl Nutzungs- als auch Standby-Zeiten berücksichtigt. Die tatsächliche Akku-Leistung variiert und ist von vielen Faktoren abhängig, dazu zählen Signalstärke, Netzwerkkonfiguration, Alter des Akkus, Betriebstemperatur, ausgewählte Features, Geräteeinstellungen sowie sprach-, daten- und andere anwendungsspezifische Gegebenheiten.
6. NFC muss durch ein Zahlungsterminal und eine App unterstützt werden. Fingerabdruck-Autorisierung zur Kaufabwicklung erforderlich.

Hier genannte Leistungsmerkmale, Funktionalitäten und Produktspezifikationen sind netzabhängig. Es können zusätzliche Geschäftsbedingungen gelten und zusätzliche Kosten entstehen. Motorola behält sich das Recht vor, alle Angaben ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. MOTOROLA, das stilisierte M-Logo, MOTO und die MOTO Markenfamilie sind Marken oder eingetragene Warenzeichen der Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google und Google Assistant sind Markenzeichen von Google Inc. Qualcomm ist ein eingetragenes Warenzeichen und Snapdragon ein Markenzeichen von Qualcomm Inc. Bei allen anderen Firmen- und Produktnamen handelt es sich um Marken der betreffenden Unternehmen. © 2022 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.