


Press-Kabelschuhe mit Isolation
Cosses à sertir avec isol.
Solderless terminals insu.

DIN 46237

* ausgenommen
 * excepté
 * excepted



UL-No. E235797

Werkstoff:
 E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

















Matière:
 E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

Material:
 E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperaturbeständigkeit:
 -10°C bis +75°C

Résistant à une température de:
 -10°C à +75°C

Temperature range:
 -10°C up to +75°C

PVC														
mm ²	AWG	für Bolzen pour borne for stud mm	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	øD mm	øD1 mm	øD3 mm	øD4 mm	L mm	A mm	R mm	S mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	M3		3605c	*	3.2	1.6	6	4	16	5	4.5	0.8	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
	22-18	M3.5		3606c	*	3.7	1.6	6	4	16	5	4.5	0.8	
	22-18	M4		3609c	*	4.3	1.6	8	4	17	5	6	0.8	
	22-18	M5		3611c	*	5.3	1.6	10	4	18	5	6.5	0.8	
	22-18	M6		3617c	*	6.5	1.6	11	4	20	5	10	0.8	
	22-18	M8		3622c	*	8.5	1.6	12	3.2	22	5	10	0.8	
1.5-2.5	16-14	M3		3623c	*	3.2	2.3	5.5	4.5	18	5	4.5	0.8	
	16-14	M3.5		3626c	*	3.7	2.3	6	4.5	16	5	4.5	0.8	
	16-14	M4		3628c	*	4.3	2.3	6.8	4.5	17.7	5	4.5	0.8	
	16-14	M4		3630c	*	4.3	2.3	8	4.5	17	5	6	0.8	
	16-14	M5		3632c	*	5.3	2.3	10	4.5	19	5	6.5	0.8	
	16-14	M6		3640c	*	6.5	2.3	11	4.5	21	5	7.5	0.8	
4-6	12-10	M4		3653c	*	4.3	3.6	8	6.3	21	6	6	1	
	12-10	M5		3655c	*	5.3	3.6	10	6.3	22	6	6.5	1	
	12-10	M6		3661c	*	6.5	3.6	11	6.3	23	6	7.5	1	
	12-10	M8		3665c	*	8.5	3.6	14	6.3	25	6	10	1	