Pneutec Druckluftwerkzeuge und Maschinen GmbH
Georg-Ohm-Str. 7
65232 - Taunusstein-Neuhof
Deutschland

Tel.: +49 (0)6128-4898-100
Fax: +49 (0)6128-4898-150
info@pneutec.de
www.pneutec.de

Karosserie- und Spezialwerkzeuge

Bandschleifer UT 8764 A

Zum Einsatz mit Endlos-Schleifbändern 10 x 330 mm

Artikel-Nr. UT 8764 A

Beschreibung

- Zum Einsatz mit Endlos-Schleifbändern 10 x 330 mm
- Mit stoßgedämpfter Schleifarmführung und stufenloser Schleifarmschwenkung um 160°
- **Drehzahl: 12.200 min-1**

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl
12200 U/min

Schleifband (L x B)
330x10 mm

Beschleunigung
<2,5 m/s²

Schalldruckpegel
85,5 dB (A)

Schallleistungspegel
96,8 dB (A)

Luftverbrauch
4,0 l/s

Druckluftanschluss
1/4 Zoll

Baulänge
280 mm

Gewicht
0,8 kg

Ähnliche Produkte

UT 876