

170892-1 ✓ AKTIV

FASTON | FASTON 187

Interne TE-Nummer 170892-1

Crimp Terminal Housings, Receptacle, Receptacle, 1 Position,
Straight, UL 94V-2, Natural, Soft PVC, -40 – 105 °C [-40 – 221 °F],
FASTON 187

[Auf TE.com ansehen>](#)



Muffen > Klemmgehäuse, Isolierhülsen und Blöcke > Gehäuse für Crimpkontakte



Kontakttyp: **Buchse**

Gehäusotyp: **Buchse**

Anzahl von Positionen: **1**

Klemmenausrichtung: **Gerade**

UL-Brandschutzklasse: **UL 94V-2**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Abdichtbar	Nein
Gehäusotyp	Buchse

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	1
-----------------------	---

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Naturbelassen
----------------------	---------------

Kontaktmerkmale

Kontakttyp	Buchse
Klemmenausrichtung	Gerade
Kontakt-Gegensteckarretierung	Ohne

Montage und Anschluss technik

Gegensteckführung	Ohne
-------------------	------

Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Weiches PVC
-----------------	-------------

Abmessungen

Länge	23 mm [.906 in]
-------	-----------------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 105 °C [-40 – 221 °F]
---------------------------	-----------------------------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-2
----------------------	----------

Produkt-Compliance


Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2017 (174) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend


Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | **FASTON 187**



Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:163082-1
PIN, MALE



TE Teilnr.:T4111412051-000
M12 M, 5P GOLD B_CODE S
SHIELDED PG9



TE Teilnr.:900318-1
PL 312 FLAG REC 20-18AWG 0.32X24.
9 PTPBR



TE Teilnr.:1-967626-3
TAB HOUSING, 2,8MM, 9POS



TE Teilnr.:2165230001
TMS-SCE-1K-1/8-2.0-S1-4



TE Teilnr.:T4110412051-000
M12 F, 5P GOLD B_CODE S
SHIELDED PG9



TE Teilnr.:3-180916-0
FF 250 TAB HSG 1P NYLON NAT



TE Teilnr.:EF8567-000
R85049/88-15Z03



TE Teilnr.:60-0279-011-000
CONTACT SOCKET 1 MM



TE Teilnr.:1-2350890-1
20POS, HYBRID, SOC HSG ASSY, SLD,
COD A

Dokumente

Produktzeichnungen

187 FASTON HSG., REC., NATRUAL

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_170892-1_A_c-170892-1-a.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_170892-1_A_c-170892-1-a.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_170892-1_A_c-170892-1-a.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Umweltverträglichkeit von Produkten



TE-Materialdeklaration

Englisch