


## AMP CT

Interne TE-Nummer 292175-3

AMP CT, PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 3 Position, 2mm [.079in] Centerline, 1 Row, Tin, Natural, Shrouded, Printed Circuit Board

[Auf TE.com ansehen>](#)

Steckverbinder &gt; PCB-Steckverbinder &gt; Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder &gt; Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel

PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**Steckverbindersystem: **Draht-an-Leiterplatte**Anzahl von Positionen: **3**Raster: **2 mm [.079 in]**

## Eigenschaften

## Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Gehüllt
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

## Konfigurationsmerkmale

Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	3
Zeilenanzahl	1

## Elektrische Kennwerte

Operating Voltage	125 VAC
-------------------	---------

## Kontaktmerkmale

Kontaktaufbau	Verbindungsuffe
Länge des Steckbereichs des Kontakts	4.5 mm[.177 in]

Kontaktfestsitz im Gehäuse	Ohne
Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	1 – 2 µm[39.37 – 78.73 µin]
Passender Stiftdurchmesser	.6 mm[.024 in]
Kontaktform	Rund
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Messing
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Zinn
Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers	Matt
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	1 – 2 µm[39.37 – 78.73 µin]
Kontakttyp	Stift
Kontakt-nennstrom (max.)	4 A

#### Klemmenmerkmale

Runder Endverschluss, Anschlussstift- und Restdurchmesser	.6 mm[.024 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Oberflächenmontage

#### Montage und Anslusstechnik

Zugentlastung	Ohne
Panelmontagevorrichtung	Mit
Art der Leiterplattenmontage	Lötstift
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Gegensteckarretierung	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage

#### Gehäusemerkmale

Raster	2 mm[.079 in]
Gehäusefarbe	Naturbelassen
Gehäusematerial	6T PA(GF)

#### Abmessungen

Steckverbinderlänge	7.8 mm[.307 in]
Steckverbinderhöhe	7.8 mm[.307 in]
Steckverbinderbreite	5.8 mm[.228 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	.8 mm[.031 – .063 in]



Wire Size	28 – 22 AWG
-----------	-------------

### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 221 °C[-40 – 105 °F]
---------------------------	----------------------------

### Betrieb/Anwendung

Satzverarbeitungsfunktion	Hub- und Schwenkabdeckung
---------------------------	---------------------------

Stromkreis Anwendung	Strom und Signale
----------------------	-------------------

### Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

Behörde/Norm	CSA
--------------	-----

Behörden-/Normnummer	CSA, UL
----------------------	---------

CSA File Number	LR 7189-133
-----------------	-------------

UL-Dateinummer	E28476
----------------	--------

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	700
------------------	-----

Verpackungsmethode	Band, Kasten
--------------------	--------------

### Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
-------------------------------	---------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
------------------------------	---------

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2020 (205) Enthält keine SVHC
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2020 (205)
--	---

Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
---------------	--

Lötfähigkeit	Reflow-Löten tauglich bis 245 °C
--------------	----------------------------------

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheidung auf der Grundlage der neuen ECHA 'Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

## Kompatible Teile



TE Teilenummer 6-173977-3  
CT CONN MT REC ASSY 3P BLACK



TE Teilenummer 179518-1  
CT CRIMP-2 REC CONT. L/P



TE Teilenummer 179227-4  
AMP CT CRIMP-2 REC CONT AU



TE Teilenummer 1-353293-3  
MINI CT MT REC ASSY 13P GRAY



TE Teilenummer 2-179694-3  
2MM CT MT REC ASSY 3P GRAY



TE Teilenummer 179609-1  
AMP CT CRIMP TYPE-2 REC CONT.



TE Teilenummer 173977-3  
CT CONN MT REC ASSY 3P



TE Teilenummer 179228-3  
CT CRIMP TYPE REC HSG



TE Teilenummer 179227-1  
CRIMP TYPE II REC CONTACT



TE Teilenummer 179610-1  
AMP CT CRIMP-2 REC CONT. L/P



TE Teilenummer 2-173977-3  
CT CONN MT REC ASSY 3P BLUE



TE Teilenummer 4-173977-3  
CT CONN MT REC ASSY 3P YELLOW

Auch serienmäßig | **AMP CT**





Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte  
und -sockel(753)



Kabel-an-Leiterplatte-  
Steckverbinderkontakte(8)



Kabel-an-Leiterplatte-  
Steckverbindersätze und -gehäuse(226)



Montage von Leiterplatten-  
Steckverbindern(46)

## Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenummer292175-8  
CT BOX HDR V SMT 8P O/TAPE NAT



TE Teilenummer292175-6  
CT BOX HDR V SMT 6P O/TAPE NAT



TE Teilenummer292175-4  
CT BOX HDR V SMT 4P O/TAPE NAT



TE Teilenummer5120678-1  
Z-PACK HS3 6R HDR ASSY 30P LH



TE Teilenummer646482-2  
2MM H.M.,B-22 SHROUD 3.9MM




TE Teilenummer1932045-1  
MBXL VERT HDR 7ACP+24S+1RF




TE Teilenummer3-1734742-3  
.5 FPC VT ZIF Type-A 33 CONT



TE Teilenummer487951-6  
006 1MM FPC TOP HORZ



TE Teilenummer5-102690-1  
12 MODII 2PC HDR DR SHRD APIN,  
ROHS



TE Teilenummer535875-1  
AMP TBC PLUS STC DSCHG PWR REC

## Dokumente

### Produktzeichnungen

CT BOX HDR V SMT 3P O/TAPE NAT

Englisch

### CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG\_CVM\_CVM\_292175-3\_A1.2d\_dxf.zip



Englisch

**Kundenmodell**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_292175-3\\_A1.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

**Kundenmodell**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_292175-3\\_A1.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

---

### Datenblätter/ Katalogseiten

[2.0MM\\_AMP\\_CT\\_CONNECTOR\\_SERIES\\_QUICK\\_REF\\_GUIDE](#)

Englisch

---

### Produktspezifikationen

[AMP COMMON TERMINATION \(CT\), CONNECTOR, 2mm PITCH, M/T TYPE, LEAD FREE VERSION](#)

Japanisch

[Produktspezifikation](#)

Japanisch

[Produktspezifikation](#)

Englisch

---

### Umweltverträglichkeit von Produkten

[TE-Materialdeklaration](#)

Englisch