

Écrous six pans • DIN 6330 (hauteur 1,5 d)

23070.0120



Description produit

La portée sphérique correspond à celle de la rondelle concave DIN 6319 (EH 23050.).
Cet ensemble permet une compensation entre les faces de bridage irrégulières / non parallèles.

Matières


- inox 1.4305

Plus d'informations

Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Plan




Informations détaillées

Dimensions							Référence article ¹⁾
d ₁	d ₂	e	m	r	s	[g]	
avec un coté à portée sphérique, forme B, inox							
M20	22	34,6	30	27	30	113	23070.0120

¹⁾ La norme DIN ne comprend pas cette matière.

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.