



Art.-Nr.: 01742
Universal-Sammelschienträger 3-polig

für Sammelschienen 30 - 120 x 10

System :
185mm-System power

Produktvorteile :
Typgeprüft bei 600 mm Schienenträgerabstand und Sammelschiene 120 x 10 mm mit innenliegenden Anschrauböffnungen, auch als Mittelträger verwendbar.

Standards :
IEC 60439-1:1999 + A1:2004
EN 60439-1:1999 + A1:2004
DIN EN 60439-1/01.05

Elektrische Werte :
3-poliges Schienensystem, 690 V
Kurzschlussfestigkeit:
Stoßstromfestigkeit > 100 kA bei
Schienenträgerabstand 600 mm

Mechanische Werte :
Breite x Höhe x Tiefe (mm): 32 x 412 x 40
Gewicht (g): 703

Werkstoffeigenschaften :
Basiskörper:
temperaturbeständig bis 120°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 200,

Hinweise :
Drehmoment zur Befestigung der gebohrten Sammelschienen $M_d = 20Nm$

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.