## hofe

## rayonnage à palettes rayonnage complet (élément de départ et suivant)

**GRAVIS** 

hauteur x largeur x profondeur 3360 x 5700 x 1100 mm, 18 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux en RAL2004 orangé pur









Numéro d'article: 242234

rayonnage à palettes - rayonnage complet (élément de départ et suivant)

- système emboîtable/à visser
- hauteur x largeur x profondeur 3360 x 5700 x 1100 mm
- largeur du compartiment 2700 mm
- réglable au pas de 70 mm
- 18 emplacements (lisse incl.)
- entreposage longitudinal
- Les traverses longitudinales sont accrochées à l'échelle à l'aide de mâchoires à trois crochets et d'une sécurité antidécrochage
- utilisation unilatéral conçu pour un montage mural
- grande stabilité grâce aux supports de tablette avec profilés en caisson fermés
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux en RAL2004 orangé pur
- volume de livraison: 1 rayonnage de base avec 2 échelles et 1 rayonnage suivant avec 1 échelle avec ancrage au sol, plateaux conf. à l'offre

- 5 années de garantie
- instruction de montage : compatible avec les systèmes de rayonnage à palettes SLP

Détails techniques			
type de meuble	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	2 pièce
type de rayonnage	rayonnage à palettes	type tablette/niveau	traverses
rayonnage modulaire	système emboîtable/à visser	montage des tablettes / niveaux	accroché
champ de rayonnage	rayonnage complet	tablette réglable au pas	70 mm
nombre d'éléments standard	2 pièce	largeur de compartiment	2700 mm
matériau	acier	stabilité / renfort / entretoise	support de tablette avec profilés en caisson fermés
hauteur	3360 mm	surface de montant	galvanisé
largeur	5700 mm	couleur de la tablette	orangé pur // RAL2004
profondeur	1100 mm	exécution couleur	galvanisé/orange
emplacement	18 pièce	volume de livraison	1 rayonnage de base avec 2 échelles et 1 rayonnage suivant avec 1 échelle avec ancrage au sol, plateaux conf. à l'offre
niveaux de stockage	3 pièce	garantie	5 années
entreposage	longitudinal	instruction de montage	compatible avec les systèmes de rayonnage à palettes SLP
utilisation	unilatéral	Poids	229,36205 kg

Accesso	oires	
242222		cheville pour rayonnage à palettes, avec revêtement en zinc anti-corrosion
242223		raccord de rayonnage double pour rayonnage à palettes, longueur 200 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
242227	100 mm	rayonnage à palettes - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3360 x 2800 x 1100 mm, charge max. par tablette 3000 kg, 9 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux en RAL2004 orangé pur
242231		Tablette en caillebotis pour rayonnage à palettes, composé de 3 segments, largeur x profondeur 2700 x 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 2700 kg, le fond est pose à fleur sur les supports de tablette, grosseur de la maille 30x30 mm, tige de support 35 x 1,5 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
242237		paroi arrière grillagée pour rayonnage à palettes, hauteur x largeur 1000 x 2700 mm, p. larg. du rayonnage 2700 mm, grosseur de la maille 50x50 mm
242239		paroi arrière grillagée pour rayonnage à palettes, hauteur x largeur 1500 x 2700 mm, p. larg. du rayonnage 2700 mm, grosseur de la maille 50x50 mm
242240		écarteur pour paroi arrière grillagée pour rayonnage à palettes, longueur 150 mm
242244		platelage en acier pour rayonnage à palettes, composé de 9 segments, hauteur x largeur x profondeur 40 x 2700 x 1100 mm, en acier avec revêtement en zinc anti- corrosion

242250		traverse longitudinale (une pièce) pour rayonnage à palettes, hauteur x largeur x profondeur 110 x 2700 x 50 mm, le fond est Les traverses longitudinales sont accrochées à l'échelle à l'aide de mâchoires à trois crochets et d'une sécurité antidécrochage
242251		traverses longitudinales (une paire) pour rayonnage à palettes, hauteur x largeur x profondeur 110 x 2700 x 50 mm, le fond est Les traverses longitudinales sont accrochées à l'échelle à l'aide de mâchoires à trois crochets et d'une sécurité antidécrochage
242255		aggloméré pour rayonnage à palettes, largeur x profondeur 2700 x 1100 mm, épaisseur 38 mm, pour une charge max. par tabl. de 900 kg, le fond est pose à fleur sur les supports de tablette, équipé de 4 équerres de centrage, en bois
242278		traverse pour rayonnage à palettes, convient pour profondeur de rayonnage 1100 mm, en RAL2004 orangé pur
242281	-	cadre angulaire en profondeur, pour caisse grillagée pour rayonnage à palettes, convient pour une profondeur de rayonnage de 1100 mm avec une largeur d'entreposage de 800 mm, avec butée latérale et butée d'arrêt, en RAL5010 bleu gentiane
242284	V.	protection anti-collision rayonnage, profil en L, hauteur 400 mm, en jaune/noir
242285	1	protection anti-collision rayonnage, profilé en U, hauteur 400 mm, en jaune/noir

Cela s'adapte aussi				
146371		Porte-étiquettes magnétique, hauteur x largeur 88 x 163 mm, face arrière magnétique, en polypropylène en bleu		
148636	100	palette hygiénique, hauteur x longueur x largeur 155 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en gris		
210867	1	gerbeur hydraulique, force 1000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 40 x 150 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 80 mm , hauteur de levage 1500 mm / hauteur abaissée 90 mm, mât simple		
217213	0	palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés		
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x $\emptyset$ 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x $\emptyset$ 77 x 82 mm		