

## ORION Teilapparat 125 mm Spitzenhöhe



### ORION

für Bohr-FräS-Schleif- und Anreißarbeiten horizontal und vertikal

Teilapparate; Körper aus Guss, Teilscheiben aus Stahl, gehärtet und geschliffen, Rundlauf toleranz der Spindel: 0,02 mm, Rechtwinkligkeitstoleranz des Gehäuses: 0,02 mm; Teilungsmöglichkeiten; Direkt-Teilung: über Teilscheibe mit 24 Rasten für Teilung 2-3-4-6-8-12-24; Grad-Teilung: über Grad-Skale und verstellbaren Nonius, Skalenteilungswert: 1°; Lieferung: mit 3 Backenfutter aus Guss, Nutensteine; Lieferung ab Werk, unfrei, ausschließlich Verpackung; Feste bzw. verstellbare Reitstöcke auf Anfrage

Marke:	ORION
--------	-------