

Aluminium-Transportboxen mit / ohne Stapelecken

- zur Aufbewahrung und zum Transport wertvoller Güter
- extra stabil und robust
- aus 1 mm starkem Aluminiumblech
- Versteifungssicken sorgen für hohe Stabilität
- staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Rahmenprofil
- korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- geringes Eigengewicht
- robuste Hebelspanverschlüsse
- stabiler Klappdeckel mit Fangbändern zur Entlastung der Scharniere
- selbsteinklappende Sicherheits-Tragegriffe mit Kunststoffummantelung
- Zylinderschloss optional lieferbar
- Einsatzgebiete: Sammeln, Aufbewahren, Lagern und Schutz wertvoller Güter und Geräte, Transport von Montagematerialien, Werkzeugen, Kleinteilen etc.



Version	ohne Stapelecken				
Volumen [l]	30	48	73	92	140
Maße außen B x T x H [mm]	430 x 335 x 273	580 x 385 x 265	580 x 385 x 398	780 x 385 x 367	900 x 495 x 367
Maße innen B x T x H [mm]	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350
Traglast gesamt [kg]	40	60	70	90	90
Gewicht [kg]	3,1	4,2	4,9	6,0	7,7
Bestellnummer	136-684-J0	136-686-J0	254-866-J0	136-688-J0	136-689-J0

Gleich mitbestellen

- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Bestell-Nr. 136-696-J0

Version	mit Stapelecken								
Volumen [l]	30	48	73	92	140	157	153	243	425
Maße außen B x T x H [mm]	430 x 335 x 277	580 x 385 x 277	580 x 385 x 410	780 x 385 x 379	900 x 495 x 379	782 x 585 x 410	1182 x 385 x 410	782 x 585 x 619	1192 x 790 x 514
Maße innen B x T x H [mm]	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350	750 x 550 x 381	1150 x 350 x 381	750 x 550 x 590	1160 x 755 x 485
Traglast gesamt [kg]	40	60	70	90	90	90	90	100	110
Gewicht [kg]	3,1	4,0	4,8	5,7	7,2	7,4	8,7	8,9	14,5
Bestellnummer	254-867-J0	136-690-J0	136-691-J0	136-692-J0	136-693-J0	254-893-J0	144-768-J0	136-695-J0	144-769-J0

Aluminium-Transportboxen ohne Stapelecken

- für sichere Aufbewahrung und einfachen Transport
- serienmäßig mit 2 Zylinderschlössern
- Aluminiumstärke: 0,8 mm, hohe Stabilität durch Spezial-Aluminiumprofile und umlaufende Sicken
- staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Rahmenprofil
- korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- komfortabler Transport durch geringes Eigengewicht
- selbsteinklappende Sicherheits-Tragegriffe mit Kunststoffummantelung
- robuste Hebelspanverschlüsse
- abschließbar mit Zylinderschlössern, 2 Schlüssel inkl.
- stabiler Klappdeckel mit Fangbändern zur Entlastung der Scharniere



Version	①	②	③	④	⑤	⑥
Volumen [l]	30	48	ohne Stapelecken 68	93	142	186
Maße außen B x T x H [mm]	430 x 335 x 270	575 x 385 x 270	575 x 385 x 375	775 x 385 x 375	895 x 495 x 375	785 x 565 x 482
Maße innen B x T x H [mm]	405 x 300 x 250	550 x 350 x 250	550 x 350 x 355	750 x 350 x 355	870 x 460 x 355	760 x 530 x 462
Traglast gesamt [kg]	40	60	70	90	90	70
Gewicht [kg]	2,6	3,4	3,8	4,6	5,9	6,3
Bestellnummer	254-860-J0	254-861-J0	254-862-J0	254-863-J0	254-864-J0	254-865-J0