

stumpf Abfallbehälter ABF Mod. 2



Behälter nicht brennbar gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1, Inhalt 80 l, Höhe x Breite x Tiefe 870 x 450 x 450 mm, Mit 2 Einwurföffnung(en), Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Korpus aus Qualitätsstahlblech verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in graualuminium, Deckel aus Qualitätsstahlblech verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in graualuminium, Unterbau 4 FüÙe



Artikelnummer: 274102

Abfallbehälter





- Geeignet für Industrie- und Baubranche
- Behälter nicht brennbar gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1
- Inhalt 80 l
- Höhe x Breite x Tiefe 870 x 450 x 450 mm
- Für den Innenbereich mit viel Publikumsverkehr geeignet
- Mit Einwurfklappe - die Öffnung erfolgt manuell
- selbstschließend und geruchshemmend
- Mit 2 Einwurföffnung(en)
- seitliche Tragegriffe
- Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Einfache Entleerung über herausziehbaren Innenbehälter

- Korpus aus Qualitätsstahlblech verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in graualuminium
- Deckel aus Qualitätsstahlblech verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in graualuminium
- Unterbau 4 Füße
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Entsorgungsmittel	Abfallbehälter	Deckel Funktion	selbstschließend, geruchshemmend
Einsatzort	Innenbereich mit viel Publikumsverkehr	Farbe Deckel	graualuminium
geeignet für (Branche/Bereich)	Industrie- und Baubranche	Material Korpus	Stahl
Inhalt	80 l	Oberfläche Korpus	verzinkt // pulverbeschichtet
Einwurföffnungen Anzahl	2 Stück	Farbe Korpus	graualuminium
Höhe	870 mm	Material Deckel	Stahl
Breite	450 mm	Oberfläche Deckel	verzinkt // pulverbeschichtet
Tiefe	450 mm	Material Innenbehälter	Stahl
Brandschutz	nicht brennbar gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1	Entleerung über	herausziehbaren Innenbehälter
Innenbehälter	herausnehmbar	stapelbar	nein
Oberfläche Innenbehälter	verzinkt	Griff	Tragegriffe
Tretmechanik	nein	Unterbau	4 Füße
Deckelbetätigung	manuell	Garantie	5 Jahre
fahrbar	nein	Zertifizierung	GS // TÜV
Deckel	ja	Gewicht	23,6 kg
Deckeltyp	Einwurfklappe		

Dazu passt auch ...

185093		Kehrmaschine, mit Hand-Antrieb, Kehrbreite 750 mm, mit 50 l Schmutzbehälter, Kehrsystem mit 2 gegenläufig rotierenden Tellerbesen und zusätzlicher Kehrwalze, 2 große Laufräder
206135		Warnschild, Symbol/Text: Warnung vor Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff
222717		Handfeger-Set, aus Kunststoff in grün
225064		Geräteset Außenreinigung, Set bestehend aus: 1 Abfallgreifer, 1 Straßenbesen, 1 Randschaufel

