


Blitzbinder® rund

Material aus Marken-Polyethylen. Universalverschluss. Weltweit patentiert. Fast unbegrenzt wieder zu öffnen.
Form A Form B





Artikel-Nr.	"L" in mm	"D" in mm	Auszug- kraft in N mind.	Form	Natur	Rot	Sonderfarben	Artikel-Nr.	"L" in mm	"D" in mm	Auszug- kraft in N mind.	Form	Natur	Rot	Sonderfarben
ABV 212	120	3,5	130	B	☒	☒	☒	ABVS 230	300	8,7	470	B	☒	☒	☒
ABW 214	140	3,9	170	A	☒	☒	☒	ABV 232	320	4,4	250	B	☒	☒	☒
ABV 218	180	3,5	140	B	☒	☒	☒	ABV 250	500	5,7	360	B	☒	☒	☒
ABV 224	240	3,9	210	B	☒	☒	☒	ABVS 270	665	6,6	400	B	☒	☒	☒

Spezial – Kabelbinder für die Microelektronik

Material aus Marken-Weich-Polyethylen. Universalverschluss. Weltweit patentiert.
Fast unbegrenzt wieder zu öffnen. Konstruktiv zugkraftbeschränkt.

AK 100 R (rund)


AK 150 F (flach)



Artikel-Nr.	"L" in mm	"D" in mm	Auszugkraft in N mind.	Auszugkraft in N max.	Schwarz	Artikel-Nr.	"L" in mm	"B" in mm	Auszugkraft in N mind.	Auszugkraft in N max.	Natur
AK100R	100	1,9	65	90	☒	AK150F	150	3,5	93	105	☒

Allplastik Kabelbinder® flach

Material aus Marken-Polyamid. Universalverschluss. Weltweit patentiert. Nur zerstörend wieder zu öffnen.



Artikel-Nr.	"L" in mm	"B" in mm	Max. Bund- Ø in mm	Auszug- kraft in N mind.	Artikel-Nr.	"L" in mm	"B" in mm	Max. Bund- Ø in mm	Auszug- kraft in N mind.
5201	75	2,2	15	60,0	5215	200	4,8	50	220,0
5202	88	2,5	18	81,6	5219	360	4,8	103	220,0
5203	98	2,5	21	81,6	5220	430	4,8	115	220,0
5205	135	2,5	32	81,6	5221	120	7,8	25	550,0
5206	160	2,6	40	81,6	5223	180	7,8	45	550,0
5207	200	2,6	52	81,6	5225	240	7,8	63	550,0
5209	140	3,6	35	130,0	5226	300	7,8	80	550,0
5214	200	3,6	50	130,0	5227	365	7,8	100	550,0
5210	290	3,6	80	130,0	5229	450	7,8	130	550,0
5208	370	3,6	103	130,0	5231	540	7,8	158	550,0
5212	120	4,5	24	200,0	5233	750	7,8	200	550,0
5211	160	4,5	40	200,0	5234	780	9,0	233	550,0
5213	178	4,8	45	220,0	5235	225	12,5	57	1100,0
5216	250	4,8	68	220,0	5237	500	12,5	143	1100,0
5217	290	4,8	79	220,0	5239	720	12,5	213	1100,0