

## Arreterbouten • met snelkoppelingskop

22122.0325



### Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

#### Materiaal

##### Huls

- RVS 1.4305

##### Drukknop

- thermoplast (POM), rood

##### Arreterpen

- RVS 1.4305, vernikkeld

##### Knop

- thermoplast PA 6, zwartgrijs, mat

#### Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

#### Werking

De borgpen wordt naar binnen getrokken en vergrendeld door aan de knop te trekken. De uitstekende rode drukknop geeft de vergrendelingspositie aan (borgpen ingetrokken). Als u op de rode drukknop drukt, springt de borgpen terug in de sluitpositie.

#### Meer informatie



#### Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.  
Contraoeren kunnen apart besteld worden.

#### Overige producten

- Opnamebussen, voor arretergrendels en arreterbouten
- Afstandsringen, voor arreterbouten
- Montageblok, voor arretergrendels en arreterbouten

### Tekening



contraoer  
22120.0116 - .0118 (staal)  
22120.0516 - .0518 (roestvast staal)

### Bestelinformatie

Afmetingen							SW	Veerkracht <sup>1)</sup>		Temperatuur		Gewicht	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	max.		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]			
-0,02 -0,04													
<b>Roestvast staal</b>													
10	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	9,5	38	-30	80	79	22122.0325

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 14.06.2023.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."