Lardons de précision • DIN 6323
23120.0016

Description produit

Les lardons de précision servent à positionner des outillages et éléments de bridage sur les tables de machines à rainures en T selon la norme DIN 650.
Ils ont l'avantage, par rapport aux lardons étagés et lardons plats, de ne pas endommager la table machine, car ils sont positionnés latéralement, entre la table et l'outillage, après un premier pré-positionnement de ce dernier.

Matières

- acier cémenté, bruni, rectifié

Plan



Informations détaillées

Dimension de la rainure en T outillage b_1 h6 [mm]	Dimension de la rainure en T machine b_2 h6 [mm]	Dimensions h_1 [mm]	Dimensions h_2 [mm]	Dimensions l [mm]	[g]	Référence article
forme A, $b_1 > b_2$ – croquis 1						
20	**16**	14	5,5	32	61	23120.0016

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863

Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022

Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.