

## Élévateur à fûts

### Secu Ex

force 300 kg, avec pince lève-fûts, châssis roulant déployé, largeur intérieure 850 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 160 mm, hauteur de levage 0 - 820 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en rouge



Numéro d'article: 235778



### élévateur à fûts

- force 300 kg
- pour fûts en acier et en plastique
- avec pince lève-fûts
- châssis roulant déployé, largeur intérieure 850 mm
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 160 mm
- hauteur de levage 0 - 820 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en rouge
- hauteur x longueur x largeur 1755 x 1290 x 1132 mm
- poids 146 kg
- classe de protection : EX II 2G IIB T4
- 5 années de garantie

## Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	équipement appareil de levage	pince lève-fûts
type de chariot de levage	élévateur à fûts	hauteur	1755 mm
charge	300 kg	largeur	1132 mm
capacité de fûts en plastique (m)	1 x fût 200/220 litres	ouverture (ga)	850 mm
hauteur de levage	0-820 mm	longueur	1290 mm
Levée par coup de pédale	24 mm	matériau	acier
commande de levage	manuellement par pédale	surface	finition peinture époxy
commande du mécanisme de roulement	manuel	couleur	rouge
exécution châssis roulant	déployé	garantie	5 années
type de fût	fûts en acier et en plastique	classe de protection Ex	EX II 2G IIB T4
matériau de roulettes pivotantes	polyuréthane	Poids	146 kg
diamètre des roulettes pivotante	160 mm		