



1

2

l_1	d H7 Sackloch		b	h_1	h_2	$h_3 \approx$	l_2	t min.	\varnothing Zylindergriff
70	S 8	-	17	19	11,5	42,5	26,5	12	18
80	S 8	-	18	21	12,5	52,5	31	12	21
90	S 10	-	19	23	13,5	52,5	35,5	15	21
100	S 10	S 12	20	25	14	67,5	40	17	23

Ausführung

- Kurbelkörper
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt
- Drehbare Zylindergriffe GN 598
 - Kunststoff, Thermoplast
schwarz, matt
 - Achsteil Stahl
verzinkt, blau passiviert
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

Hinweis

Zustellkurbeln GN 112.1 ermöglichen ein präzises Zustellen.

Sie werden durch einen Querstift mit der Welle verbunden. Zur einfacheren Montage sind beidseitig Zentrierbohrungen vorhanden.

siehe auch...

- Handkurbeln GN 510 (Kunststoff) → Seite 297

Bestellbeispiel

GN 112.1-90-S10

1 l_1

2 d