

bott **lessenaarkast** verso

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1050 x 550 mm, uitgerust met legborden, geperforeerde achterwand, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 233411



lessenaarkast

- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1050 x 550 mm
- constructie van staal, gelast
- uitgerust met legborden, geperforeerde achterwand
- dubbele vleugel deur
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 35 kg
- 1 uittrekbak(ken), draagvermogen per bak 10 kg
- afsluitbaar
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype lessenaar

uittrekbare legborden 1 stuks

type kast	lessenaar	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type lessenaar	lessenaarkast	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
type deur	dubbele vleugel deur	materiaal	staal
hoogte	2000 mm	materiaal verwerking	gelast
breedte	1050 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	550 mm	oppervlak front	m. poedercoating
lessenaar uitrusting	legborden, geperforeerde achterwand	verrijdbaar	nee
legborden / schappen aantal	2 stuks	oppervlak legbord	verzinkt
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	35 kg	gewicht	64,134 kg
draagvermogen uitgetrokken	10 kg		

Gerelateerde Producten

233013



vakverdeler, hoogte x breedte x diepte 100 x 235 x 310 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

102657



magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen

217145



handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal

218389



bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder

230322



draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen