

**C+P**

## **Kleider-/Fächerschrank**

**ERGO**

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm, Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung, Front mit Einbrennlackierung

ERGO



Artikelnummer: 205370



## **C+P Kleider-/Fächerschrank ERGO**

Kleider-/Fächerschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
- Türöffnungswinkel 110 °
- Traglast je Ebene 70 kg
- Links ausgestattet mit 1 Boden, rechts mit 4 Böden
- Doppel-Flügeltür
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil und allseitiger Abkantung
- mit Muldengriff
- Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- Unterbau Sockel

- Konstruktion aus Stahlblech
- Korpus mit Einbrennlackierung
- Front mit Einbrennlackierung
- mit GS-Zeichen
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schrank Ausstattung	Böden
Schranktyp	Garderobenschrank	Schrank links Ausstattung	1 Boden
Höhe	1950 mm	Schrank rechts Ausstattung	Böden
Breite	930 mm	Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück
Tiefe	500 mm	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Mitteltrennwand	ja	Traglast Fachboden	70 kg
Unterbau	Sockel	Türtyp	Doppel-Flügeltür
abschließbar	ja	Türöffnungswinkel	110 °
Schließsystem	Zylinderschloss	Griff	Muldengriff
Material	Stahlblech	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkantung
Höhenverstellraster Ebene	15 mm	Zertifizierung	GS
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	Garantie	5 Jahre
Oberfläche Front	einbrennlackiert	Gewicht	67,54 kg
Oberfläche Boden	verzinkt		

## Zubehör

230287		PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
502978		Aufsatzschrank für Universalschrank, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 930 x 500 mm, Doppel-Flügeltür mit Griffschloss, Türöffnungswinkel 110 °, verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung

## Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung