

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 6760

Material:	TAEKI-Spezialgarn, gelb   Spaltleder, grau
Beschichtung:	-
Grösse(n):	8-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407



EXTRA LANGER  
STRICKBUND



SL



### Beschreibung

NITRAS TAEKI Schnitenschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, gelb, Spaltlederbesatz mit Schichteln, grau, auf Innenhand, verlängerter Strickbund, hoher Schnitenschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (250° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Leder auf TAEKI-Spezialgarn	Grau
Zeigefinger und Daumen	Leder auf TAEKI-Spezialgarn	Grau
Handrücken	TAEKI-Spezialgarn	Gelb
Fingerspitzen	Leder auf TAEKI-Spezialgarn	Grau
Stulpe / Strickbund	TAEKI-Spezialgarn	Gelb

Größe:	8	9	10	11
Saumfarbe:	gelb	braun	schwarz	hellblau

#### Kreissparkasse Köln

IBAN: DE06 3705 0299 0127 0022 11  
BIC: COKSDE33XXX

#### Deutsche Bank

IBAN: DE77 3707 0060 0511 1661 00  
BIC: DEUTDE33XXX

#### Postbank Köln

IBAN: DE48 3701 0050 0006 3545 01  
BIC: PBNKDEFF

#### Sparkasse Köln/Bonn

IBAN: DE47 3705 0198 1929 8404 68  
BIC: COLSDE33XXX

#### HypoVereinsbank

IBAN: DE41 3702 0090 0027 7497 47  
BIC: HYVEDE33XXX

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter [www.nitras.de](http://www.nitras.de) oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at [www.nitras.de](http://www.nitras.de) or on request).

EN 420:2003 + A1:2009		Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
		Fingerfertigkeit	1-5	5
EN 388:2016		Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 <b>4432C</b>	Abriebfestigkeit	1-4	4	
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	4	
	Weiterreisskraft	1-4	3	
	Durchstichkraft	1-4	2	
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	C	
EN 407:2004		Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 <b>X2XXXX</b>	Brennverhalten	1-4	X	
	Kontaktwärme	1-4	2	
	Konvektive Wärme	1-4	X	
	Strahlungswärme	1-4	X	
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X	
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X	

**Kreissparkasse Köln**

 IBAN: DE06 3705 0299 0127 0022 11  
 BIC: COKSDE33XXX

**Deutsche Bank**

 IBAN: DE77 3707 0060 0511 1661 00  
 BIC: DEUTDE33XXX

**Postbank Köln**

 IBAN: DE48 3701 0050 0006 3545 01  
 BIC: PBNKDEFF

**Sparkasse Köln/Bonn**

 IBAN: DE47 3705 0198 1929 8404 68  
 BIC: COLSDE33XXX

**HypoVereinsbank**

 IBAN: DE41 3702 0090 0027 7497 47  
 BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter [www.nitras.de](http://www.nitras.de) oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at [www.nitras.de](http://www.nitras.de) or on request).