Datenblatt Artikel 824900

Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE

natur, mit UN-Zulassung, Zubehör schwarz

- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern und separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl)
- TÜV-geprüfte Produktion
- Messskala in beiden Behältern und E10 geeignet
- unverlierbare CLASSIC-Verschraubungen und inklusive Auslaufrohr mit Verschluss (Art.-Nr. 819901)
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- in naturfarben ist die Füllmenge von außen besser zu erkennen
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- separates Zubehör: Sicherheitseinfüllsystem für Kraftstoffe (Art.-Nr. 819800), Sicherheitseinfüllsystem für Kettenhaftöl (Art.-Nr. 819801), Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr. 3H1W/Y1/150...BAM 14283-huen
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm

EAN	4007228824902
Breite	316
Best.einheit	Stück
Lagen	4
Mindest.Best.	4
Volumen m3	0,06764
Bruttogewicht VE Kg	3,56
Farbe	natur
Kartons pro Lage	6
VE	4
Gewicht VE	0,400
Länge Karton	445
netto Kg	0,79
Höhe Karton	475
Brutto Gewicht Pal Kg	105,44
Höhe Pal	2,05
Stück / Palette bzw Kiste	96
Tiefe	145
Volumen L	5,5+3
Breite Karton	320
Breite Pal	0,8
Btl in Karton	0
Höhe	312
Zolltarif	39233090
brutto Kg	0,89
Länge Pal	1,2

Stück / Lage	24
Summe Kartons	24