

Rollcart diable pour bouteilles

force 100 kg, pour 1 x 33 kg de gaz de propane bouteilles, protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 158292



Rollcart Rouleur de bouteilles

Force 100 kg

diable pour bouteilles

- force 100 kg
- pour 1 x 33 kg de gaz de propane bouteilles
- hauteur x largeur 1200 x 580 mm
- convient pour bouteilles de Ø 320 mm
- avec pelle, avec bord sur 3 côtés
- protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage TPE
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

appareil de manutention diable de manutention

roulement roulement à rouleaux

type de diable de manutention	diable pour bouteilles	Ø de roue	250 mm
charge	100 kg	équipement diable	pelle avec bord sur 3 côtés
capacité	1 x 33 kg de gaz de propane	poignée de sécurité	oui
pour Ø de bouteille	320 mm	protection de la charge	porte-bouteille avec chaîne de sécurité
matériau	acier	hauteur	1200 mm
matériau de finition	soudé	largeur	580 mm
rabattable	non	profondeur	530 mm
patins pour escaliers	non	surface	finition peinture époxy
pneumatique	TPE	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de jante	plastique	Poids	12 kg