



## Lötkolben WP 80 mit Ablage WDH 10T

Item No: T0052919599N

### KEY FEATURES

- + Für mittelgroße Bauteile mit hohem Energiebedarf
- + Für universelle Lötarbeiten mit WT Lötstationen und WR Reworkstationen
- + Silver-Line Heizkörper Technologie im schlanke Lötkolben
- + Blitzschnelles und präzises Erreichen der Löttemperatur

### TECHNISCHE DATEN

|  |   |
|--|---|
| Ungefähre Aufheizzeit (50-350 °C/120-660 °F) | 10 sec  |
| ESD-sicher                                   | Ja  |
| Leistung                                     | 80 W  |
| Silver Line Heizkörper-Technologie           | Ja  |
| Versorgungseinheit                           | PU81 PUD81 PUD81i PUWAD101 PUD121<br>PUWAD101IG PUD151 WD1 WD1M WR2 WR3M<br>WR3ME |
| Temperaturbereich (abhängig vom Werkzeug)    | 65 - 454°C  |
| Tipp-Bereich                                 | LT  |
| Tiptyp                                       | LT WT   |
| UPC  | 4003019419166   |