

PRODUKTDATENBLATT

DS1

TOPLINE ●●●

●●●●○ Lebensdauer

Diamantschleifopf



- Maximaler Abtrag
- Ideal zum Einebnen von Schalungsstößen
- Geschmiedete Turbosegmente für schnellen, aggressiven Abtrag und langer Lebensdauer

Der DS1 ist mit geschmiedeten Turbosegmenten bestückt, erlaubt einen maximalen Abtrag und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer – ein entscheidender Vorteil bei der Bearbeitung von Betonprodukten. Insbesondere beim Einebnen von Schalungsstößen spart der Anwender Zeit.



i Auch für Hilti Maschinen geeignet

Typenbezeichnung	DS1
Artikelbezeichnung 1	Diamantschleifopf
Artikel-Nr.	303868
GTIN	4011890095614
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,480 kg
Produktabmessung	115 x 5,0 x 8,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	8,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	5,0 mm
Form Langversion	Diamantschleifopf
Form Kurzversion	Diamantschleifopf
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	30 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,480 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	DE