




Materialdatenblatt

30.01.2023

HA40-75/22

Artikelnummer: 321-00106



Material: Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
 Farbe: Schwarz (BK)
 Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 75.0 mm
 Ø nach Schrumpf max. (d): 22.0 mm
 Wanddicke (WT): 4.1 mm
 Schrumpfrate: bis 4:1
 Längsschrumpf: -10 % max.
 Min. Schrumpftemperatur: +120 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften: selbstverlöschend
 Betriebstemperatur : -55 °C bis +110 °C
 Wärmeschock Test: 4h/225°C
 Verhalten beim Wärmeschock: nicht zersplitternd
 Wärmealterung Test: 168h/150°C
 Zugfestigkeit bei Wärmealterung: 12 MPa
 Bruchdehnung bei Wärmealterung: 300 %
 Flexibilität bei Kälte: nicht zersplitternd

ASTM D2671


ASTM D2671

Durchschlagsfestigkeit: 15
 Zugfestigkeit: 12 MPa
 Bruchdehnung: 300
 Zulassungen/Normen: DIN EN ISO 8580, DNV

IEC 60243-1

ASTM D2671

ASTM D2671



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.