



SEL-10500FMK2

10" E-Scooter

with 350 W Motor



Lichter und Reflektoren vorne, hinten und an den Seiten

Auch als F-Modell mit 25 km/h Höchstgeschwindigkeit erhältlich

10 Ah Akku mit bis zu 30 km Reichweite

 20/25 KM/H

 UP TO 30 KM
10AH

 IPX4

Bitte beachten Sie:

- Geschwindigkeit und Reichweite können je nach Gewicht, Gelände, Temperatur und Fahrstil abweichen.
- Achten Sie darauf, immer passende Schutzausrüstung zu tragen.

Der perfekte E-Scooter für den Transport bei langen Strecken.

Produktinformation

Features

- 10" aufblasbarem Vorderradreifen & Honeycomb Hinterradreifen
- 350 W Motorleistung
- IPX4 spritzwassergeschützt
- klappbar für leichten Transport
- weiße LED-Lichter vorne, rote LED-Lichter hinten und Reflektoren vorne, hinten und an den Seiten
- Stoßdämpfer und elektrische Bremse vorne + Scheibenbremse hinten
- Klingel am Lenker, Seitenständer

Geschwindigkeit & Reichweite

- bis zu 20 km/h und bis zu 25 km/h bei F-Modell
- bis zu 30 km Reichweite

Akku & Laden

- 36 V - 10 Ah Akku
- Ladezeit: 5 Stunden

Belastung

- bis zu 120 kg

Zahlen & Fakten

 **Energieversorgung:** 36 V - 10 Ah Akku, Ladegerät enthalten

 **Abmessungen:** Angaben folgen

 **Gewicht:** 20,1 kg

 1 Stk. / Exportkarton
200 Stk. / 20' Container
500 Stk. / 40' Container

 **Barcode:**
schwarz: 5 706 751 061 325
weiß: 5 706 751 061 066