

Freikühltheke Avenue 150

Freikühltheke mit komplett montiertem Glasaufbau. Das Gerät kann somit direkt nach dem Auspacken in Betrieb genommen werden. Elektronische Temperatursteuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung und Frontscheibenheizung, gebogene Frontkippscheibe. Außenmaterial: Stahlblech, grau lackiert (RAL 7015), Seitenteile Kunststoff. Innenmaterial: Ausstellungsfläche und Unterbaukühlung aus Edelstahl. Granitarbeitsplatte, ungekühlte Zwischenglasablage mit einer Tiefe von 165 mm, Rückschiebescheiben ohne Aufpreis im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.: 40156
GTIN: 4059395003956



Produktvorteile:

- Gebogene Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Ungekühlte Zwischenglasablage, Tiefe 165 mm
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare Frontscheibenheizung
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl mit einer Tiefe von 485 mm
- Rückschiebescheiben im Lieferumfang
- Reservefach aus Edelstahl
- Stille Kühlung
- Leichte Reinigung, Frontscheibe kippbar
- Im Servicefall Aggregat herausziehbar
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1505 mm
Tiefe	825 mm
Höhe	1240 mm

Tiefe innen	485 mm
Aufstellung	Verkaufsraum
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Rückschiebescheiben
Temperaturbereich von	+1 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Anzahl der Türen	1
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Seitenteile ABS-Kunststoff, Frontblenden Stahlblech, grau
Innenmaterial	Auslagefläche und Reservefach aus Edelstahl
Anschlusswert Elektro	0,460 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	160 kg
Kühlung	Stille
Abtauung	Automatisch
Reservefach	Ja
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,72 m ²
Energieverbrauch im Jahr	1964 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzindex EEI	24
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	H1
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler



ES SYSTEM K

LCG GEMINI 1.5 SL



1964 kWh/annum


1.72 m²

 10 °C
1 °C

2019/2018

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de