

## Spanneisen • mit Nase

23180.0107

### Produktbeschreibung

Dieses Spanneisen (Spannpratze) mit Nase wird vorwiegend in der mechanischen Spannentechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

### Werkstoff

- Vergütungsstahl, vergütet, brüniert



### Maßzeichnung




Bild 1





Bild 2

### Bestellinformationen

| Nennmaß<br>b <sub>1</sub><br>[mm]      | Abmessungen    |                |                |                |                |    |                |                |                |                | Art.-Nr. |            |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------|
|  | l <sub>1</sub> | a <sub>1</sub> | a <sub>2</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | d  | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> |          | [g]        |
| mit Gewinde für Stellschraube – Bild 1 |                |                |                |                |                |    |                |                |                |                |          |            |
| 6,6                                    | 80             | 8              | 2,5            | 15             | 7,5            | M6 | 17             | 23             | 13             | 34             | 54       | 23180.0107 |

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 14.06.2023.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Nickel kann bei Exposition zu Krebs führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.