

## siège assis-debout

assise en plastique en noir, assise hauteur 490 - 680 mm, structure en plastique noir

Numéro d'article: 510982



## Siège assis-debout

### Confort

siège assis-debout

- avec inclinaison d'assise réglable
- assise en plastique en noir
- assise hauteur 490 - 680 mm
- convient pour les personnes jusqu'à 110 kg
- réglage en hauteur via vérin gaz
- structure en plastique noir
- châssis avec patins

## Détails techniques

|                   |                      |                        |           |
|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| type de meuble    | siège                | hauteur réglable       | oui       |
| type de siège     | siège assis-debout   | réglage en hauteur via | vérin gaz |
| rabattable        | non                  | repose-pied            | non       |
| réglage de siège  | Inclinaison d'assise | matériau de châssis    | plastique |
| capitonnage       | aucune               | couleur du châssis     | noir      |
| matériau de siège | plastique            | soubassement           | patins    |
| couleur de siège  | noir                 | gerbable               | non       |
| hauteur de siège  | 490-680 mm           | rotatif                | oui       |
| charge            | 110 kg               | Poids                  | 7,5 kg    |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 148639 |    | armoire pour ordinateur, hauteur x largeur x profondeur 1 650 x 600 x 570 mm, 1 compartiment écran, 1 support clavier, Tablettes, armoire, compartiment écran, tablette coulissante, porte battante verre/acier, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane |
| 221109 |    | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc   |
| 221140 |    | papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm, qualité de papier cellulose, en blanc   |
| 221143 |    | gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9   |
| 221242 |    | sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir  |
| 221330 |    | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe   |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm  |