

## Stapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 90 x 445 x 345 mm, Inhalt 10 l, Aus Polypropylen in naturweiss, Wände geschlossen, Boden geschlossen



Artikelnummer: 209033

## Stapelbehälter

### für Lebensmittel

Stapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 90 x 445 x 345 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 160 x 410 x 310 mm
- Inhalt 10 l
- Aus Polypropylen in naturweiss
- Wände geschlossen, Boden geschlossen
- Einfacher Transport durch Tragegriffe
- Mehrfach stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C

## Technische Details

Behältertyp	Stapelbehälter	nestbar	nein
Euronorm	nein	faltbar	nein
Inhalt	10 l	Wandkonstruktion	geschlossen
Höhe	90 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Länge	445 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Breite	345 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Innenhöhe	160 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Innenlänge	410 mm	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +60 °C
Innenbreite	310 mm	Tragevorrichtung	Tragegriffe

Material	Polypropylen	Farbe	naturweiss
recyclbar	ja	Gewicht	0,64 kg
stapelbar	ja		

## Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung