




OVALISK

Outdoor LED Deckenaufbauleuchte anthrazit CCT switch 3000/4000K


Echtes Glas und formvollendetes Design, das durch die Kombination unterschiedlicher Materialien und Formsprachen etwas Spielerisches hat: Die Leuchten der OVALISK Familie sind moderne Blickfänge in jedem Außenbereich von gehobenen Wohnhäusern und gastronomischen Betrieben. So glänzt OVALISK nicht nur durch eine hochwertige Optik, sondern kann auch durch die einfache Installation und flexibel wählbare Lichtfarbe (3000/4000K) via CCT Switch punkten. Und dank ihrer hohen IP-Schutzart 65 ist OVALISK auch noch optimal vor Wind und Wetter geschützt.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004677
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	7.9 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Höhe Einschaltstrom	4.7 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	540/570 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Risikogruppe	1

Lichtquelle

916410		Höhe	25.5 cm
		Durchmesser	17 cm
		Nettogewicht	2.081 kg
		Bruttogewicht	3.075 kg
		BIG WHITE Seite	797