

Philips Signage Solution H-Line 75BDL3003H/00



Fesseln Sie Ihr Publikum

Mit einem eindrucksvollen Großbildschirmerlebnis

Erleben Sie Inhalte wie nie zuvor dank der vierfachen Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Monitor. Dieser besonders große 190,5-cm-(75")-Monitor mit 3.840 x 2.160

Pixeln sorgt für ein hochauflösendes, lebensechtes Bild – ein Fenster in eine

neue Welt.

Optimiert für Anwendung in öffentlichen Bereichen

- 4K Ultra HD: noch nie dagewesene Auflösung
- 3.000 Nit Helligkeit in Umgebungen mit starkem Tageslicht

Innovative Lösungen für jede Signage-Anwendung

- Geben Sie mit QuadViewer Inhalte aus 4 separaten Eingängen wieder
- CMND: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Monitore
- Optionale OPS-Einbindung zur Schaffung einer Komplettlösung

Optimal für Sie, Ihr Geschäft und Ihr Publikum

- SmartPower zur Energieeinsparung
- Dauerhafte Anzeige Ihrer Inhalte dank FailOver

- 190,5 cm (75")
- 3.000 cd/m²
- Ultra HD

Bildschirmdiagonale (Zoll)	74,5
Bildschirmdiagonale (cm)	189,3
Panel-Technologie	IPS
Design	Digital signage flat panel
Ausrichtung	Horizontal/Vertical
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Entspiegelungsgrad	3% Haze
HD-Typ	4K Ultra HD
Bildschirmauflösung (Pixel)	3840 x 2160
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Native Seitenverhältnis	16:9
Natives Seitenverhältnis	16:9
Pixel Abstand (mm)	0,429 x 0,429
Blickwinkel, horizontal (°)	178
Blickwinkel, vertikal (°)	178
Helligkeit (cd/m²)	3000
Reaktionszeit (ms)	8
Kontrastverhältnis	1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	500000:1
Anzahl der Farben des Displays	1,073 Milliarden Farben
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1

Anzahl HDMI Anschlüsse	3
DVI Anschluss	Ja
Anzahl DVI-D Anschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
DisplayAnschluss-Version	1.2
DisplayPorts-Version	1.2
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)	1
Composite Video-Eingang	1
USB-Anschluss	Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Nein
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
WLAN	Nein
RS-232C	Ja
OPS-Slot	Ja
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung (W)	20
Bild-in-Bild	Ja
TV Tuner integriert	Nein
Unterstützte Audioformate	AAC,AIFF,ASF,LPCM,M4A,MP3,MP4,WAV,WMA
Unterstützte Videoformate	M2TS,M4V,MKV,MP4,MPEG,MPG,MTS,TS,VOB,WMV
Unterstützte Bildformate	BMP,GIF,JPG
Unterstützte Video-Modi	480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Schnellstartübersicht	Ja
VESA Montageadapter (mm)	600 x 400
VESA-Halterung	Ja
On-Screen-Display (OSD)	Ja
AC Eingangsspannung (V)	100 - 240
AC Eingangsfrequenz (Hz)	50/60
Stromverbrauch (typisch) (W)	200
Stromverbrauch (in Betrieb) (W)	200
Stromverbrauch (Standby) (W)	0,5
Betriebsanleitung	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC,HDMI,RS-232
Fernbedienung	Ja
Batterien enthalten	Ja
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen	Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch
Zertifizierung	CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, GOST, FCC, Class A

RoHS-Kompatibel	Ja
Lebensdauer des Panels (h)	50000
Produktfarbe	Schwarz
Randbreite (cm)	1,53
Randbreite (mm)	15,3
Breite (mm)	1681,2
Höhe (mm)	956,6
Tiefe (mm)	142,4
Gewicht (g)	54100
Gewicht (kg)	54,1
Höhe bei Betrieb (m)	0 - 3000
Temperaturbereich in Betrieb (°C)	5 - 40
Temperaturbereich bei Lagerung (°C)	-20 - 60
Luftfeuchtigkeit in Betrieb (%)	20 - 80