

## Información sobre productos

# 97 68 145 A

## Alicate para crimpar punteras huecas

IEC 60900 DIN EN 60900

- Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Con mordazas en forma trapezoidal para lograr una unión especialmente ajustada entre la puntera y el conductor
- Acero eléctrico al vanadio; forjado, templado al aceite



### Información general

Núm. de artículo	97 68 145 A
EAN	4003773071754
Cabeza	pulida
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	175 g
Dimensiones	145 x 55 x 25 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Aplicación	Punteras huecas
Capacidad milímetros cuadrados	0,25 — 2,5 mm <sup>2</sup>
Núm. de posiciones de crimpaje	4
AWG	24 — 14

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.