

TL tandwiellieren



De handaangedreven TL tandwiellieren kenmerken zich door een robuuste bouw en voldoen aan de constructie- en veiligheidsvoorschriften volgens DIN 15020.

Kenmerken


- Constructie volgens DIN 15020.
- Uitgevoerd met lastdrukrem.
- De slinger is in lengte verstelbaar en terugslagvrij.
- De trommel en assen hebben naaldlagers.
- Standaard gelakt en gemoffeld.
- Minimale belasting 20%.

Standaard levering


- Exclusief staalkabel.

Optie


- Staalkabel op aanvraag.
- Elektrolytisch verzinkte uitvoering.




TL-150



TL-300/TL-600



TL-1000/TL-1500



Type	Hijskracht 1e laag (kg)	Hijskracht laatste laag (kg)	Kabelberging (m)	Kabeldiameter (mm)	Hefhoogte per omw. (mm)	Slingerkracht (kg)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TL-0.150	150	68	13	4	122	11	4	2015008
TL-0.3	300	120	25	5	21	7	10	2015009
TL-0.6	600	323	12	6	28	10	11	2015012
TL-1.0	1000	684	28	10	21	15	28	2015013
TL-1.5	1500	844	21	14	14	12	27,5	2015014

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	P (mm)	S (mm)
TL-0.150	65	168	128	40	6	40,5	35	9 (3x)	102	-	89	303	280	128,5
TL-0.3	200	300	268	168	20	55	70	12 (4x)	145	198	108	318	280	128,5
TL-0.6	200	300	268	168	20	55	60	12 (4x)	145	203	110	318	325	128,5
TL-1.0	250	250	212	170	6,7	113	102	16,5 (4x)	212	266	118	483,5	350	132,2
TL-1.5	250	250	212	170	22,5	113	102	17 (4x)	212	266	118	483,5	350	128,5