

## MAICO ERO•SCAN

### Für OAE-Tests-Screening und Diagnostik

#### Frequenzspezifische OAE-Messung

Das ERO•SCAN für frequenzspezifische TEOAE- und / oder DPOAE-Messungen kommt mit einem echten Plusfaktor: Das Farbdisplay erlaubt die direkte Evaluation via Werte- und Balkendiagramm und macht somit das Handling noch komfortabler. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie zwischen dem ERO•SCAN mit Screening- und diagnostischen Funktionen wählen.

#### ERO•SCAN mit Screening-Funktionen

Das ERO•SCAN mit Screening-Funktionen bietet eine automatisierte Auswertung und ist die ideale Lösung für das Screening von Neugeborenen, Säuglingen, Kindergarten- und Vorschulkindern.

#### ERO•SCAN mit diagnostischen Funktionen

Das ERO•SCAN mit diagnostischen Funktionen bietet erweiterte Anwendungen – passend für Kinderärzte, Arbeitsmediziner und Audiologen. Anpassbare Protokollparameter und ein erweiterter Frequenzbereich machen es ideal für das Vorschulscreening und das Testen von Personen jeden Alters.

#### ERO•SCAN auf einen Blick

- Screening und diagnostisches Testen mit TEOAE und / oder DPOAE
- Farbdisplay
- Schneller, automatischer Test mit Pass- / Refer-Ergebnis und grafischer Testergebnisanzeige
- 2 DP und 2 TE Screening-Protokolle
- 5 DP und 3 TE Diagnostik-Protokolle von denen 4 DP und 2 TE Protokolle variabel einstellbar sind
- Geringe Geräuschempfindlichkeit – ideal für die Anwendung im Klinikbereich
- Funkschnittstelle zu optionalem Drucker und PC



## Technische Daten

### GERÄTESPEZIFIKATIONEN

<b>Batterie</b>	Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar)
<b>Akkulaufzeit</b>	1000 Tests pro Ladung, mindestens 20 Stunden Einschaltdauer
<b>Außenmaße</b>	66 mm x 31 mm x 145 mm
<b>Gewicht</b>	176 g
<b>Benutzerschnittstelle</b>	OLED-Display, 4-Tasten-Keypad
<b>PC-Interface</b>	Mikro-USB, via Funkübertragung

### NETZTEILSPEZIFIKATIONEN

<b>Modell-Nummer</b>	UE08WCP-050160SPA
<b>Eingang</b>	5,0 V DC, 1,6 A
<b>Ausgang</b>	100 V - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz 400 mA

### OPTIONALER DRUCKER

<b>Druckertyp</b>	Thermopapier (Matrixdrucker)
<b>Geschwindigkeit</b>	50 bis 80 mm / s
<b>Betriebslautstärke</b>	< 50 dB <sub>SPL</sub>
<b>Stromversorgung</b>	7,4 V Lithium-Batterie oder Netzanschluss 100 V bis 240 V 50/60 Hz
<b>Druckergewicht</b>	197 g
<b>Datentransfer</b>	Funkübertragung

### MIKROSONDEN-SPEZIFIKATIONEN

<b>Messart</b>	DPOAE (Distorsiv produzierte otoakustische Emissionen) TEOAE (Transitorisch evozierte otoakustische Emissionen)
<b>Frequenzbereich</b>	<b>Screener-Version:</b> DPOAE: 2,0 kHz bis 5,0 kHz TEOAE: 1,5 kHz bis 4,0 kHz <b>Diagnostik-Version:</b> DPOAE: 1,5 kHz bis 12,0 kHz TEOAE: 0,7 kHz bis 4,0 kHz
<b>Pegelbereich</b>	DPOAE: 40 dB <sub>SPL</sub> bis 70 dB <sub>SPL</sub> TEOAE: 80 dB <sub>SPL</sub> (äquivalenter Spitzenpegel; ±3 dB)
<b>Mikrofonrauschen</b>	-20 dB <sub>SPL</sub> bei 2 kHz (1 Hz Bandweite) / -13 dB <sub>SPL</sub> bei 1 kHz (1 Hz Bandweite)
<b>Kabellänge</b>	1,0 m
<b>Gewicht</b>	28 g

### NORMEN

IEC 60601-1 gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG  
FDA 510 (k) #980533 23.3.1998



### STANDARDZUBEHÖR

ERO•SCAN mit wiederaufladbarer Batterie und Sonde, Ohrstöpsel-Set (110 Stk.), Ersatz-Sondenspitzen, Tragetasche, PC-Software inklusive Datenbank, Netzteil

### SANIBEL

Für die Gewährleistung optimaler Testergebnisse empfehlen wir die Nutzung von Sanibel™ Einwegartikeln.

**Sanibel™**

#### Standard Zubehör



ERO•SCAN



Sonde



Ohrstöpsel-Set  
(110 Stk.)



Tragetasche

#### Optionales Zubehör



Drucker

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.

### MAICO Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin, Germany

Tel.: +49 30/70 71 46 -50 · Fax: +49 30/70 71 46 -99

sales@maico.biz · www.maico.biz