


Positioneringssensoren • pneumatisch

22800.0400



Productbeschrijving

Toepassing als positioneercontrole bij het opspannen van voorbewerkte werkstukken. De precisie van de bediening ligt in het bereik van 0,015-0,075 mm afhankelijk van het werkstukoppervlak. De installatiecontrole geschiedt door stuwdruk en wordt op het bewakingsysteem uitgelezen.

Materiaal

Zetpenen

- gereedschapstaal, gehard, geslepen

Afdichting

- PVC

Bevestigingslijst

- staal, gezwart

Steeknippel

- messing

Meer informatie


Opmerkingen

Nadere informatie op aanvraag.

Overige producten

- Bewakingscomponenten voor positioneersensoren, for positioneersensoren, pneumatisch


Tekening



Bestelinformatie

	ArtikelNr.
[g]	
met bevestigingslijst	
237	22800.0400

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 14.06.2023.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."