

# ➔ BUSINESS SHREDDER IDEAL 2220

## KOMPAKTES EINSTIEGSGERÄT FÜR DATENSCHUTZ AM SCHREIBTISCH

einfache Bedienung über Multifunktionsschalter (Vorwärts / Stopp (Aus) / Rückwärts) | Eingriffsschutz in der Zuführöffnung durch die transparente Sicherheitsklappe als zusätzliches Sicherheitselement | büroklammern-feste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl mit 30 Jahren Garantie | besonders laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor | zweifache Motorsicherung | robustes, staubdicht geschlossenes Getriebe | form-schöner Auffangbehälter aus schlagfestem Kunststoff | 20 l Auffangvolumen | praktischer, in das Design integrierter Griff zum Abheben des Gerätekopfes

Maße (H x B x T): 452 x 345 x 215 mm, Gewicht: 6 kg.



**Schnittbreite vernichtet auch**

4 mm



### SICHERHEITSKLAPPE



Die Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung ist z.B. Eingriffsschutz, Fingerschutz oder „Krawattenschutz“.

### MULTIFUNKTIONSSCHALTER



Über den Multifunktionsschalter für vorwärts / stopp / rückwärts lässt sich dieses Gerät einfach bedienen.

### INTEGRIERTE GRIFFMULDE



Zum Entleeren des Auffangbehälters kann der Gerätekopf durch den in das Design integrierten Griff bequem und sicher abgehoben werden.

### ➔ IDEAL 2220

Schnittbreite	4 mm
Blattleistung*	11-13   9-11
Sicherheitsstufe	2
Arbeitsbreite	220 mm
Motorleistung	150 Watt

\* Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>



I.T.E. Listed 802 D