


Information produit

28 81 280

Pince à monter à profils transversaux

DIN ISO 5745



- Pour travaux de préhension, d'ajustage et de montage dans des endroits difficiles d'accès grâce à sa forme élancée très longue
- Atteinte optimale de pièces en profondeur grâce à ses becs élancés demi-ronds
- Saisie, maintien et guidage aisé et en toute sécurité de petits tuyaux de cuivre, vis et câbles ainsi que d'autres pièces rondes par ébavurage fraisé à faces lisses
- Serre-tubes denté pour saisie de pièces rondes
- Convient particulièrement aux travaux à exécuter dans l'automobile (dans le compartiment moteur, par exemple), le montage et la mécanique
- Outil élancé et néanmoins robuste
- Forgé en acier à outil spécial, trempé à l'huile



Informations générales

Réf.	28 81 280
EAN	4003773079422
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique
Poids	235 g
Dimensions	280 x 55 x 14 mm
Norme	DIN ISO 5745
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Épaisseur de la mâchoire (articulation) (T1)	9,0 mm
Largeur des pointes (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longueur de la mâchoire (L3)	70,0 mm
Largeur de tête (W3)	20,0 mm
Longueur de mors de préhension (L4)	20 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

