

## Rollcart Schrankwagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm, Gestell in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, Unterbauten: 1 Schrank, 6 Schubladen, Abrollrand, Höhe x Länge x Breite 940 x 1111 x 600 mm, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158096



## Rollcart Tisch- und Schrankwagen

### Traglast 400 kg

#### Schrankwagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- Ladungssicherung durch Sicherungsrand
- Gestell in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- Stahl/Holzkonstruktion
- Unterbauten: 1 Schrank, 6 Schubladen, Abrollrand
- Höhe x Länge x Breite 940 x 1111 x 600 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

### Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Breite	600 mm
Wagentyp	Schrankwagen	Bereifung	TPE
Traglast	400 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1000 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern

Ladeflächenbreite	600 mm	Material	Stahl/Holz
Wagen Ausstattung	1 Schrank, 6 Schubladen, Abrollrand	elektrisch leitend	nein
Ladungssicherung	Sicherungsrand	Radanordnung	rechteckig
Schrank	1 Stück	Farbe	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Schränke Anzahl	1 Stück	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Höhe	940 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Länge	1111 mm	Gewicht	75,5 kg

## Zubehör

158407



4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 0 - 600 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar