

Schlagschrauber WR 16SE

HITACHI
Inspire the Next

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION



Square
Bit-Shank
1/2"

WELTNEUHEIT

ACS

Ein 370 W Brushless-Motor
ist genau so stark wie ein
440 W konventioneller Motor

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

HIGHLIGHTS

- 360 Nm Festdrehmoment / 370 Watt
- **DER WELTWEIT ERSTE ELEKTRISCHE BRUSHLESS-SCHLAGSCHRAUBER**
- 1/2" Außenvierkant-Aufnahme
- Sehr kompakt und leicht (ca. 10-15% leichter als die aktuellen Modelle) für bessere Anwenderfreundlichkeit und komfortables Arbeiten
- Halten des derzeitigen Drehmoments auch bei Stromabfall (Kabeltrommel)
- Kann auch über einen Generator betrieben werden
- Absolut wartungsfrei
- Soft-Start- und Bremsfunktion
- Elektronischer 4-Stufen Geschwindigkeitsumschalter
- Großdimensionierter Schalter mit Rechts-/Links-Umschaltfunktion
- Patentiertes ACS = Active Control System
- Beidseitig ansetzbarer Gürtelhaken

TECHNISCHE DATEN

Schrauben/Bolzen Ø	M12-M22	Bolt M12-M22
Hochleistungsbolzen Ø	M12-M16	
Max. Festdrehmoment	360 Nm	Max torque 360 N·m
Leistungsaufnahme	370 W	
Volllastschlagzahl	2.100/min-1	
Leerlaufdrehzahl	1.600/min-1	
Eckmaß	38 mm	
Abmessungen LxH	228x260 mm	
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant	
Gewicht:	2,5 Kg	

LIEFERUMFANG

Artikel Nr.: 932.500.26

EAN Nr. 4966376242061

