

Artikelnummer: 187784

Kurzbeschreibung: Staande ledlamp Spittler SL720, incl. daglichtsensor, indirect/direct schijnend, 8940 lm, wit

Langbeschreibung: Staande ledlamp Spittler SL720, incl. daglichtsensor, indirect/direct schijnend, 8940 lm, div. kleuren: De led-stalamp SL 720 van met 82 watt van Spittler is uitgerust met een bewegingsafhankelijke daglichtsensor. Deze detecteert de lichtomstandigheden in de omgeving en regelt automatisch de vereiste lichtsterkte van de staande lamp op basis van deze omstandigheden. De geïntegreerde bewegingsmelder schakelt de lamp automatisch uit wanneer deze niet meer nodig is. De hellingshoek van de lampkop van deze mooi gevormde led-stalamp past u zelf naar wens aan. Dankzij de lichtverdeling van 13% direct en 87% indirect licht is de lamp ideaal voor de verlichting van computerwerkplekken. De microprismatische kap zorgt voor een optimale, gelijkmatige lichtverdeling. De lamp straalt met 8490 lumen licht uit en is dankzij de energie-efficiëntieklasse A-A++ erg spaarzaam. De levensduur van de led bedraagt ca. 50.000 uur, de lichttemperatuur bedraagt 4000 kelvin (neutraal wit). Bij ons ontvangt u de led-stalamp SL720 in verschillende kleuren. Opgelet: deze armatuur bevat ingebouwde ledverlichting. De verlichting in de armatuur kan niet worden vervangen. Geschat energieverbruik: 82 kWh/1000 h. Meer details: geschikt voor beeldschermwerk helling lampkop verstelbaar met bewegingsafhankelijke daglichtsensor en microprismatische kap lichtverdeling: 13% direct, 87% indirect aantrekkelijk design vermogen: elk 82 watt lichttemperatuur: elk 4000 kelvin, neutraal wit lichtstroom: elk 8940 lumen energie-efficiëntieklasse: elk A-A++ led-levensduur: elk ca. 50.000 uur materiaal armatuurkop: aluminium materiaal voet: staal afmetingen armatuurkop: elk b 430 x l 705 mm afmetingen voetplaat: elk b 430 x l 450 mm totale hoogte: elk 2062 mm in verschillende kleuren verkrijgbaar

